

REHAB 360 -Ombygging av gamle NEBB-sikringskap



El nr. 17 163 15



El nr. 17 163 18

REHAB 360 er løsningen for gamle C, D og E sikringskap gjør at du kan øke skapets elsikkerhet og personsikkerhet, samtidig som du fjerner problemet med dårlige dører og ødelagte låser. Fronter leveres i flere dybder og er justerbare slik at de passer til skap fra helt innfelt til påvegg montert.

FRONT TIL NEBB-SKAPET TYPE B MED YTRE DIM: 360 X 440 X 200 (B X H X D MM):

| El nr. | Avstand front til vegg gammelt skap* |
|-----------|--------------------------------------|
| 17 163 70 | 0 mm |
| 17 163 71 | 3-40 mm |

RAMMER TIL NEBB-SKAPET TYPE B MED YTRE DIM: 360 X 440 X 200 (B X H X D MM):

| El nr. | Moduler | Målebrett dim |
|-----------|---------|---------------|
| 17 163 78 | 3 x 16 | Nei |

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.
* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

FRONT TIL NEBB-SKAPET TYPE C MED YTRE DIM: 360 X 550 X 200 (B X H X D MM):

| El nr. | Avstand front til vegg gammelt skap* |
|-----------|--------------------------------------|
| 17 163 30 | 0 mm |
| 17 163 31 | 3-40 mm |
| 17 163 32 | 41-60 mm |
| 17 163 33 | 61-90 mm |
| 17 163 39 | 91-120 mm |
| 17 163 34 | 200 mm |

RAMMER TIL NEBB-SKAPET TYPE C MED YTRE DIM: 360 X 550 X 200 (B X H X D MM):

| El nr. | Moduler | Målebrett dim | |
|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 17 163 35 | 1 x 16/2 x 4 | | 230 x 300 |
| 17 163 38 | 4 x 16 | Nei | |

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.
* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

- For gamle C, D og E skap
- Ny front og sidevegger
- Ny dør og ny lås
- For helt eller delvis innfelt skap
- For påvegg skap
- Montasjeramme IP2XC
- 1, 2 eller 3 skinner å 16 moduler

Montasjerammen for D og E skap har målebrett i to høyder 400 og 300 mm.

Ved bruk av målebrett i 300 mm høyde anbefaler vi at det på forhånd søkes om dispensasjon fra nettselskapet.

Montasjeramme gir innvedig kapsling IP2XC – dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere.

Sjekk alltid at det er et originalt NEBB-skap du skal rehabilitere. Da garanterer vi at fronter passer utvendige mål.

FRONT TIL NEBB-SKAP TYPE D MED YTRE DIM: 360 X 660 X 200 (B X H X D MM):

| El nr. | Avstand front til vegg gammelt skap* |
|-----------|--------------------------------------|
| 17 163 20 | 0 mm |
| 17 163 21 | 3-40 mm |
| 17 163 22 | 41-60 mm |
| 17 163 23 | 61-90 mm |
| 17 163 29 | 91-120 mm |
| 17 163 24 | 200 mm |

RAMMER TIL NEBB-SKAPET TYPE D MED YTRE DIM: 360 X 660 X 200 (B X H X D MM):

| El nr. | Moduler | Målebrett dim |
|-----------|--------------|---------------|
| 17 163 25 | 1 x 16/2 x 4 | 230 x 400 |
| 17 163 26 | 2 x 16/2 x 4 | 230 x 300 |
| 17 163 28 | 4 x 16 | Nei |

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.
* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

FRONT TIL NEBB-SKAP TYPE E MED YTRE DIM: 360 X 770 X 200 (B X H X D MM):

| El nr. | Avstand front til vegg gammelt skap* |
|-----------|--------------------------------------|
| 17 163 10 | 0 mm |
| 17 163 11 | 3-40 mm |
| 17 163 12 | 41-60 mm |
| 17 163 13 | 61-90 mm |
| 17 163 19 | 91-120 mm |
| 17 163 14 | 200 mm |

RAMMER TIL NEBB-SKAP TYPE E MED YTRE DIM: 360 X 770 X 200 (B X H X D MM):

| El nr. | Moduler | Målebrett dim |
|-----------|--------------|---------------|
| 17 163 15 | 2 x 16/2 x 4 | 230 x 400 |
| 17 163 16 | 3 x 16/2 x 4 | 230 x 300 |
| 17 163 18 | 5 x 16 | Nei |

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.
* Total dybde ny front er angitt maks. mål +18 mm.

DIVERSE FLUSH FRONTER 360 TIL NEBB-SKAP

| El nr. | Beskrivelse | Til Skap | Størrelse på skap |
|-----------|------------------|----------|-------------------|
| 17 163 60 | Flush front A360 | Nebb A | 360 x 330 x 200 |
| 17 163 70 | Flush front B360 | Nebb B | 360 x 440 x 200 |
| 17 163 80 | Flush front K360 | Nebb K | 360 x 990 x 200 |
| 17 163 90 | Flush front I360 | Nebb I | 360 x 260 x 200 |

Avstanden mellom vegg og gammelt skap kan maks være 18 mm.

Teknisk spesifikasjon

Produktene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Farge er RAL9010 (polarhvit), andre RAL farger kan leveres på forespørsel.

Dørlås har meiselspor, vrihåndtak kan ettermonteres.

Låsen kan eventuelt byttes til nøkkellås.

Sikringsskinner har bredde 16 moduler og begge vernplasser har 4 moduler.

Front og montasjerammer selges hver for seg slik at det er lett å lage rett løsning.

OBS: Montasjerammen monteres i fronten. Viktig at fronten monteres først.



Før og etter



El nr. 17 163 60



El nr. 17 163 70

Rehabilitering av gamle Moelven-skap



Vår REHAB-løsning for gamle Moelven sikringsskap. Montasjerammen gir innvendig kapsling IP2XC. Før montasje må alle sikringer, sikringsskinner og dekkplater fjernes. Rammen MÅ brukes sammen med side- og topp-plater.

El nr. 17 163 55

Originalt Moelven skap MB IM 14 har ytre mål: 533 x 930 x 200 (B x H x D)

| El nr. | Beskrivelse | Type | Moduler | B x H x D (mm) |
|-----------|---------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 17 163 55 | REHAB Moelven MB IM 14 Komplett | MB IM 14 | 2x21/3x7 (tot 63) | 483 x 790 x 150 |

* Dim målerbrett total dim: 370 x 400 (B x H) mål i mm

- For gamle Moelven-skap
- Ny ramme
- Benytter gammel dør og lås
- For helt eller delvis innfelt skap
- To jordingskinner (topp/bunn)
- Montasjeramme ifølge IP2XC
- Vippbare sikringsskinner

Rehabilitering av gamle Siemens I boxer



El nr. 17 163 56

Stansfabrikkens REHAB løsning for gamle Siemens I boxer. Fronten gir mulighet for å montere nye moderne automatsikringer eller jordfeilautomater som bygger lengre ut av dekkplaten. Gammel lavtbyggende dør forhindret modernisering. Fronten gir innvendig kapsling IP2XC.

| El nr. | Beskrivelse | B x H x D (mm) |
|-----------|-----------------------------|----------------|
| 17 163 56 | REHAB Siemens I box 2 rader | 422 x 402 x 30 |
| 17 163 57 | REHAB Siemens I box 3 rader | 422 x 524 x 30 |
| 17 163 58 | REHAB Siemens I box 1 rader | 422 x 280 x 30 |

- For gamle Siemens I boxer
- Ny front med dør
- Benytter gamle dekkplater
- For helt innfelt skap
- Lar det benyttes nye automatsikringer som bygger lengre ut av I box
- Front følger IP2XC



El nr. 17 163 56