

Aldri mer fuktproblemer

GelBoxLine

*Unødvendig å fylle hele koblingsboksen
- gir et sikkert og tett koblingspunkt*

- **Boks ferdig med gelmasse**
- **Klar til bruk**
- **Giftfri**
- **Passer de fleste koblingsklemmer**
- **Ikke brennbart**

Koble - Klem - Ferdig!

GelBox

En prefylt boks med gelmasse, som sørger for en beskyttende og sikker elektrisk kobling. Koblingen blir vanntett IPX8. Bare trykk klemmen ned i geleen og press på lokket. Når det tyter ut gele, er koblingen tett. Temp. område -40 °C til +90 °C



Type	Forpakning	Størrelse	El.nr.
GelBox Isaac 4	4 stk	30x24x23	12 504 04
GelBox Isaac 4	50 stk	30x24x23	12 504 06



max 2 wires
max 2.5 mm²




max 3 wires
max 4 mm²



max 2 wires
max 2.5 mm²

Type	Forpakning	Størrelse	El.nr.
GelBox Pascal 6	2 stk	38x30x26	12 504 11
GelBox Pascal 6	25 stk	38x30x26	12 504 13



max 3 wires
max 2.5 mm²



max 5 wires
max 2.5 mm²



max 3 wires
max 1.5 mm²

Type	Forpakning	Størrelse	El.nr.
GelBox Watt blister	2 stk	30x38x26	12 504 18
GelBox Watt	25 stk	30x38x26	12 504 20
GelBox Watt + 30 klemmer 2,5 mm ²	10 stk	30x38x26	12 504 32



max 5 wires
max 4 mm²



max 3 wires
max 2.5 mm²


Type	Forpakning	Størrelse	El.nr.
GelBox Kelvin blister	1 stk	45x45x30	12 504 25
GelBox Kelvin	20 stk	45x45x30	12 504 26
GelBox Kelvin + 30 klemmer 6 mm ²	10 stk	45x45x30	12 504 33



max 3 wires
max 6 mm²



max 3 wires
max 6 mm²



ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Mammut Gel Cover

En prefylt boks med gelmasse, som sørger for en beskyttende og sikker elektrisk kobling. Koblingen blir vanntett IPX8. Bare trykk klemmen ned i geleen og press på lokket. Når det tyter ut gele, er koblingen tett. Temp. område -40 °C til +90 °C



Type	Forpakning	El.nr.
Mammut Gel Cover	8 stk	12 504 00

Magic Power Gel

Tokomponent gele som må blandes 50/50. Blandingen kan helles rett i bokser flytende der det er mulig, eller bland og vent ca 15 minutter. Press massen rundt kobling og lukk boksen. Denne benyttes der den flytende blandingen ikke kan brukes. Gelen kan fjernes og brukes flere ganger.



Type		El.nr.
Magic Power Gel 1 liter	2-komp	12 504 35

Magic Gel

Tokomponent gele som må blandes 50/50. Blandingen helles rett i boksen i løpet av ett minutt. Etter ca 10 minutter har blandingen blitt til en gele. Gelen kan fjernes, men er ikke beregnet for gjenbruk.



Type		El.nr.
Magic Gel 1 liter	2-komp	12 504 39

Magic Fluid

Tokomponent gele som er utrolig enkel i bruk. Begge komponentene ligger klare i posen, bare fjern lynlåsen på posen og bland. Klipp av et hjørne på posen og hell rett i boksen innen ett minutt. Etter ca 10 minutter har blandingen blitt til en gele. Gelen kan fjernes, men er ikke beregnet for gjenbruk.



Type		El.nr.
Magic Fluid 170 g	2-komp	12 504 44

Wonder Gel

Enkomponent gele i skelettpatron. Gjør ferdig koblingen og fyll boksen med gele. Koblingen blir da IPX8. Enklere kan det ikke bli. Enkel å bruke på plasser hvor det er vanskelig å komme til. Temp. område -60 °C til +200 °C. Inneholder ingen giftige stoffer



Type		El.nr.
Wonder Gel 280 ml	transparent 1-komp	12 504 49

Techno GelGum

Ikke helt gele og ikke helt gummi, men det beste fra begge. Blandes 50/50 og fylles over koblingen. Den beste løsningen for nedgravde bokser. Gir en ekstremt fleksibel og vannavstøtende løsning. Kan benyttes nedsenket på dypt vann. Tåler både salt- og klorvann. Halogenfri og UV bestandig. Blandingen forblir myk og kan fjernes. Kan ikke gjenbrukes. Temp. område -60 °C til +200 °C



Type		El.nr.
Techno GelGum 1 kg	2-komp	12 504 51